



pH	11.1		

Laboratoires ROCHEX

Conforme CE
n° 648/2004

DEPROTEX 07

Décapant d'Autolustrants Sans Rinçage

INTERETS

- Enlève les protections autolustrantes, sprays, lavants cirants quelle que soit leur dureté et ce en profondeur.
- Ne nécessite pas de rinçage.
- Peu moussant, il permet une utilisation optimale des cuves de récupération (aspirateurs et auto laveuses).

CARACTERISTIQUES

- Décape et réalise un nettoyage parfait.
- Supprime le jaunissement ou le ternissement.
- Prépare les surfaces décapées pour un nouvel accrochage des polymères.

DESTINATION

- Toutes surfaces auto lustrées.

FORMULATION ET APPLICATION

- Formule concentrée.
- Assure la mise en suspension et la dispersion des particules de polymères qui permet de faciliter leur récupération.

UTILISATION

- Manuelle ou mécanique avec mono brosse ou auto laveuse.
- Récupérer les eaux résiduelles à l'aide d'un aspirateur à eau, puis éliminer les résidus éventuels par un balayage humide.
- Vérifier que le pH du sol soit compris entre 6 et 8. Dans le cas contraire, procéder à un lavage humide à l'eau claire.
- Faire un essai préalable localisé sur les matériaux spécifiques.

DOSAGE

- Entretien : A partir de 5 %

REFERENCES

- Bidon 5 L : 140 489

